Приложение к свидетельству № <u>64941</u> об утверждении типа средств измерений

Лист № 1 Всего листов 4

# ОПИСАНИЕ ТИПА СРЕДСТВА ИЗМЕРЕНИЙ

Устройства для измерений углов установки колес автомобилей G-Point I, G-Point II-HD, G-Point II-W

## Назначение средства измерений

Устройства для измерений углов установки колес автомобилей G-Point II, G-Point II, G-Point II-HD, G-Point II-W (далее - устройства) предназначены для измерений углов установки управляемых и неуправляемых колес автомобилей.

Устройства обеспечивают измерение следующих параметров:

- углов развала колес;
- углов схождения колес;
- углов продольного наклона оси поворота управляемых колес;
- углов поперечного наклона оси поворота управляемых колес.

#### Описание средства измерений

Процесс измерений осуществляется путем обработки измерительной информации, получаемой путем импульсного освещения излучателями специальных мишеней, размещаемых на колесах автомобиля, и считывания видеокамерами отраженных от мишеней импульсов излучения. Видеокамеры и излучатели устройства выполнены по ССD - технологии (Charge - Coupled Device - прибор с зарядовой связью - ПЗС).

Управление процессом измерений, обработка и выдача результатов измерений проводится с помощью стандартного персонального компьютера, размещенного в приборной стойке.

В память персонального компьютера устройства заложена база данных на большое количество моделей автомобилей. База данных содержит также схемы регулировок соответствующих моделей автомобилей и схемы их загрузки при проведении контроля.

Устройства обеспечивают одновременный контроль углового положения в пространстве всех четырех колес автомобиля.

В процессе диагностического контроля обеспечивается непрерывный съем информации об угловом положении колес с графическим отображением режимов контроля и автоматической оценкой параметров на соответствие установленным в технической документации нормам.

Выпускаются следующие модификации устройств: G-Point I, G-Point II, G-Point II-HD, G-Point II-W.

Выпускаемые модификации устройств имеют следующие особенности:

- G-Point I базовая модификация устройств, видеокамеры неподвижно закреплены на стойке;
- G-Point II в стойку с видеокамерами вмонтирован электромеханический подъемник, что позволяет изменять высоту видеокамер;
  - G-Point II-HD устройства оснащены видеокамерами высокого разрешения;
- G-Point II-W устройства имеют электромеханический подъемник и беспроводное подключение видеокамер.

Общий вид устройств представлен на рисунке 1.



Лист № 2 Всего листов 4



Рисунок 1 - Общий вид устройств для измерений углов установки колес автомобилей G-Point I, G-Point II-HD, G-Point II-W

Для ограничения доступа к определенным частям в целях несанкционированной настройки и вмешательства производится пломбирование корпуса персонального компьютера, находящегося внутри передвижной приборной стойки.

### Программное обеспечение

Программное обеспечение (далее - ПО) «G-Point 3D» разработано специально для устройств для измерений углов установки колес автомобилей G-Point I, G-Point II, G-Point II-HD, G-Point II-W. ПО служит для управления функциональными возможностями устройств, проведения измерений, обработки и отображения результатов измерений.

Защита программного обеспечения и измеренных данных от непреднамеренных и преднамеренных изменений соответствует уровню «средний» в соответствии с Р 50.2.077 - 2014. Идентификационные данные ПО приведены в таблице 1.

Таблица 1 - Идентификационные данные программного обеспечения

Идентификационное наименование ПО	G-Point 3D
Номер версии (идентификационный номер ПО), не ниже	4.6.3
Цифровой идентификатор ПО	DFC8A781
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора ПО	CRC32

### Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

, 1 1	
Наименование характеристики	Значение
Диапазон измерений углов развала колес, °	±25
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений	
углов развала колес, '	±5
Диапазон измерений углов суммарного схождения колес	
(передних и задних), °	±45



Лист № 3 Всего листов 4

Продолжение таблицы 2

Наименование характеристики	Значение
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений	
углов суммарного схождения колес (передних и задних), '	±5
Диапазон измерений углов продольного наклона оси пово-	
рота колес, °	±15
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений	
углов продольного наклона оси поворота колес), '	±6
Диапазон измерений углов поперечного наклона оси пово-	
рота колес, °	±30
Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений	
углов поперечного наклона оси поворота колес, '	±6

Таблица 3 - Основные технические характеристики

Tuovinga S Ochobnible Textili teekite kapaktephetiikii				
Наименование характеристики	Значение			
Габаритные размеры, мм, не более:				
- светоотражающая мишень	400 × 400			
- стойка с видеокамерами	$2750 \times 400 \times 300$			
- приборная стойка	$750 \times 750 \times 1200$			
Масса в сборе, кг, не более	250			
Параметры электрического питания:				
- напряжение переменного тока, В	$220^{+10}  {}^{\text{\chi}}_{-15}  {}^{\text{\chi}}_{ ext{}}$			
- частота переменного тока, Гц	50±1			
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +40			

### Знак утверждения типа

наносится печатным способом на титульный лист руководства по эксплуатации и наклейкой на приборную стойку.

#### Комплектность средства измерений

Таблица 4 - Комплектность средства измерений

Наименование	Обозначение	Количество
Устройство для измерений углов установки колес	-	1
автомобилей		
Приборная стойка	-	1
Персональный компьютер с устройствами ввода и		
вывода информации	-	1
Комплект принадлежностей и приспособлений	-	1
Руководство по эксплуатации	-	1
Методика поверки	МП АПМ 51-16	1


#### Поверка

осуществляется по документу МП АПМ 51-16 «Устройства для измерений углов установки колес автомобилей G-Point I, G-Point II, G-Point II-HD, G-Point II-W. Методика поверки», утверждённому ООО «Автопрогресс-М» «10» ноября 2016 г.

Основные средства поверки:

- квадрант оптический типа KO-60M,  $\pm$  180°; ПГ  $\pm$  30′′, ТУ3.-3.1387-76;
- стол поворотный типа CT-9,  $\pm$  360°; ПГ  $\pm$  40′′, ГОСТ 16935-93.





Лист № 4 Всего листов 4

Допускается применение аналогичных средств поверки, обеспечивающих определение метрологических характеристик поверяемых СИ с требуемой точностью.

Знак поверки наносится на свидетельство о поверке.

## Сведения о методиках (методах) измерений

приведены в эксплуатационном документе.

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к устройствам для измерений углов установки колес автомобилей G-Point I, G-Point II, G-Point II-HD, G-Point II-W

ГОСТ 25176-82 Средства диагностирования автомобилей, тракторов, строительных и дорожных машин. Классификация. Общие технические требования.

ТУ 4577-001-65264299-2015 Устройства для измерений углов установки колес автомобилей G-Point I, G-Point II, G-Point II-W. Технические условия

#### Изготовитель

Общество с ограниченной ответственностью «ГАРДИА» (ООО «ГАРДИА»)

ИНН 7707720528

107031, г. Москва, Столешников пер., д.11

Тел.: +7 (495) 956-3166, факс: +7 (495) 956-2166

E-mail: info@gardia.ru

### Испытательный центр

ООО «Автопрогресс-М»

123308, г. Москва, ул. Мневники, д. 3 корп. 1

Тел.: +7 (495) 120-0350, факс: +7 (495) 120-0350 доб. 0

E-mail: info@autoprogress-m.ru

Аттестат аккредитации ООО «Автопрогресс-М» по проведению испытаний средств измерений в целях утверждения типа RA.RU.311195 от 30.06.2015 г.

Заместитель

Руководителя Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

С.С. Голубев

М.п. « » 2017 г.

